

# DECAPEX

Formule  
en gel ou  
liquide



## DÉCAPANT PEINTURE SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION :

DECAPEX a été spécialement conçu pour décaper la plupart des peintures. Sa formule sans chlorure de méthylène d'une très grande efficacité permet de décaper des dizaines de couches de peinture en une seule application. Les tensioactifs contenus dans la formule créent une protection contre l'évaporation afin d'éviter les problèmes de paraffine des décapants classiques.

Contrairement aux décapants chlorés, DECAPEX est un produit non classé CMR.

### UTILISATION :

- Peintures classiques
- Peintures époxy
- Peintures polyuréthanes
- Peintures Glycéro
- Peintures thermodurcissables (cuites au four ou non)
- Revêtement en PVC

### MODE D'EMPLOI :

- **DECAPEX LIQUIDE:** S'utilise pur, principalement en bain. Après application, laisser le produit agir selon la nature et l'épaisseur de la peinture à décaper. Eliminer la peinture par grattage ou par rinçage à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire sur de grosses épaisseurs.
- **DECAPEX GEL:** Application à la spatule ou à la brosse. Laisser le produit agir selon l'épaisseur de la peinture à décaper. Eliminer la peinture par grattage ou par rinçage à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

**actalys**

La Biotechnologie au  
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT  
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66  
Email : labo@actalys.eu - [www.actalys.eu](http://www.actalys.eu)

### CONDITIONNEMENT :

- Carton 12 x 500ml  
(Pulvérisateur)
- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L - 60L - 210L



GAMME ROXXY®